

Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL CLEAR BASE

- Για μερική βαφή με χρώμα διπλής επίστρωσης MOBIHEL εφαρμόζοντας την τεχνική σβησίματος
- Βοήθα στο να πετύχουμε μια ομαλή και ομοιόμορφη περιοχή υπερψεκασμού στη ζώνη εξασθένισης, αποφεύγοντας τις σκοτεινές άκρες γύρω από την επισκευασμένη περιοχή.

	Εφαρμογή με πιστόλι:	ΒΗΜΑ 1ο: MOBIHEL Clear base – έτοιμο προς χρήση 1,2-1,3 mm 2 bar 1 βρεγμένη στρώση
	Εφαρμογή με πιστόλι:	ΒΗΜΑ 2ο: MOBIHEL Base 1,3-1,4 mm 2-2,5 bar 2 γεμάτες στρώσεις = 15 - 22 μm
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	10 - 15 λεπτά /20°C
	Επικάλυψη με:	Όλα τα 2K βερνίκια της σειράς MOBIHEL
	Διάρκεια ζωής:	4 χρόνια

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2021-2 (04.02.2021)